



**Haws**®



# Аварийное оборудование

Аварийные души для глаз и лица



**Haws**®





**1** 7500


**1** 7501




**2** 9202



**8** 7120B




**9** 7360BT



**3** 7602.10



**4** Clean Eyes



**5** 8320



**6** 8300



**7** 8330



**10** 7720



### **1 7500 + 7501**

Переносной фонтан для глаз. Подиэтиленовый контейнер. Емкость около 60 л. Удобная ручка, крепежная скоба. Версия 7501, емкость 32 л.

### **2 9202**

Термостатирующий смеситель для больших объемов холодной и горячей воды с различным напором и регулировкой температуры для аварийных систем. Подходит к большинству душев и фонтанов для глаз.

### **3 7602.10**

Переносной фонтан для глаз. Емкость из нержавеющей стали, 38 л. Дополнительно 8901.6, ручной душ.

### **4 Clean Eyes**

Модуль промывки глаз, присоединяемый вместо крана. (Не соответствует EN 15154 и ANSI.)

### **5 8320**

Отдельно стоящий душ-фонтан для глаз. Душ из пластика ABS, раковина из акрила, устойчив к действию кислот, щелочей, солей, и масел. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку.

### **6 8300/CRP**

Аналогично 5, но раковина фонтана из нержавеющей стали. Возможно нанесение защитного зеленого покрытия.

### **7 8330**

Аналогично 6, но с дополнительным кольцом для распыления на лица и защитным покрытием. Нержавеющая сталь.

### **8 7120B**

Раковина из акрила. Крепление к стене. Включается рычагом. Также возможна установка на колонну.

### **9 7360BT**

Как 8, но из нержавеющей стали и с дополнительным кожухом от пыли 9101 из зеленого пластика ABS или нержавеющей стали 9102.

### **10 7720**

Фонтан для глаз и лица из нержавеющей стали, включается рычагом или педалью.





### 11 7656WC

Фонтан длф глаз и лица из хромированной коррозионно стойкой стали. Крепится к стене. Для включения потянуть рычаг. Без гидрозатвора.

### 12 8605WC

Душевая кабина из полистирола с душем и фонтаном для глаз. Подача воды нажатием на рычаг. Без гидрозатвора.

### 13 7752WC

Фонтан для глаз/лица. Без гидрозатвора. Раковина округлой формы из нержавеющей стали.

### 14 8317CTFP

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз/лица. Электрический обогрев, внешний корпус из пластика ABS, съемная полиэтиленовая изляция. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку. Напряжение 230 В.

### 15 8300FP

Морозоустойчивый одиночный душ-фонтан для глаз, каждая часть активируется своим рычагом.

### 16 8905 + 8901 B

Душ на длинном шланге.

### 17 9010

Тестовый комплект для аварийных душей

### 18 7610

Фонтан для глаз/лица. Идеально для крепления на лабораторной раковине.

### 19 8123H

Душ. Головка душа из нержавеющей стали.

### 20 7301DM

Фонтан для глаз/лица с креплением на лабораторный стол.

Прим: WC = доступен с инвалидной коляски

Другие модели по запросу

# Быстрый нагреватель воды к фонтанам для глаз

# 9320



9320 быстрый нагреватель воды с фонтаном 7260В и смесителем 9203.

HAWS 9320 — быстрый нагреватель воды, управляемый электроникой, вместе со смесителем-клапаном HAWS 9203 обеспечивает комфортную теплую воды для почти любого фонтана. Температура воды настраивается от 20°C до 60°C. Электронная система безопасности и аварийный клапан в дополнение к смесителю HAWS 9203 защищают пользователя от перегрева.  
Габариты: В 470 x Ш 230 x Г 80  
Напряжение: 380 В/ 50 Гц



# Переносной аварийный душ 8810 Нержавеющая



## Характеристики

Сверхлегкий и компактный  
Размер: 0,92 x 0,92 x 2,28 м  
Вес: 16 кг  
Время сборки: менее 2 минут  
Помещается в сумку а 30 x 30 x 127 см  
(HAWS 9088 продается отдельно)

## Применение

- Любые зоны возможной химической опасности
- Производство и аварийные зоны
- Химические предприятия
- Лаборатории
- Строительные площадки
- Пожарные части
- Станции служб спасения
- Военные
- Полевой госпиталь
- Организации гражданской самообороны...